



Hitsaajan suojahaalarit PROBAN, kuninkaansininen, Valmiskoot DE: 50



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 091599 50 |
| GTIN | 4050274860172 |
| Tuoteluokka | 09Y |

Kuvaus

Malli:

Perinteiset yksiväriset hitsaussuojavaatteet ovat erittäin **kestäviä**, ja niissä yhdistyvät niin korkea **käyttömukavuus** kuin hyvä **hengittävyys**. Vaatteet suojaavat kuumuudelta, kipinöiltä ja hitsiroiskeilta. Lisäksi sarja käsittää palonsuojaominaisuudet, jotka säilyvät myös useiden pesujen jälkeen. Käyttöalueet: Terästehtaat, metallia työstävä teollisuus, hitsaajat, laitosten rakentaminen, valimot.

PROBAN®-lappuhaalarit ovat erittäin miellyttäviä ja mukavia joustavien henkselien ja kiinnityssolkien ansiosta. Korkea munuaissuoja alaselässä antaa lisäsuojaa. Sivuilla olevissa aukoissa on napit.

- **Kaksi sivutaskua.**
- **Vahvistetuissa lappu-, metrimitta- ja takataskuissa on läppä ja peitetty painonappikiinnitys.**
- **Etumuksessa peitetty nappikiinnitys.**

Standardi:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Huomautus:

Sarja on toimitettavissa tilauksesta neliömassalla 470g/m² standaristoituna standardin EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 mukaisesti. Tai kevyenä vaihtoehtona 320g/m² tarkastettuna standardin EN

11611, luokkien 1, A1 ja EN 11612 A1, B1, C1 mukaisesti. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osioista.

Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|---|
| Valmiskoot DE | 50 |
| Sukupuoli | Miehille |
| Kangaskoostumus | 100% puuvillaa |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 380 g/m ² |
| Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta |
| Väri | kuninkaansininen |
| Tuotetyyppi | Hitsaajan suojahousut |