



## Kompakti akkuvannesaha, Tyyppi: M12FBS64



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

**Kompakti, tehokas, akkukäyttöinen FUEL™ -vannesaha POWERSTATE™-moottorilla mobiiliin sahaukseen. Helppo käsitellä.**

- **Helppo sahanterän vaihto ilman työkaluja.**
- **Sahanterän portaattomasti säädettävä nopeus nopeuskytkimellä.**
- **Tukeva metallirakenne, metallikoukku.**
- **Sahausalueen LED-valaistus.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2× M12 B4 -akku, laturi, kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja tarvikkeet löytyvät nroilla 073816 ja 073809. Sopivat vannesahanterät tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Vannesahanterän pituus	776 mm
Paino	3,2 kg

akun jännite	12 V
Nauhan nopeus	0 - 116 m/min
Akkukapasiteetti	4 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Enimmäistyöstösyvyys 90°	64 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Valmistajamerkintä	M12FBS64
Akkutyyppe	Litiumioni
Vannesahanterän leveys	13 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi HB 12 V
Tuotetyyppe	Sahat

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppe MB12	073815 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC
Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyyppe MB12	073829 MB12
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppe MB12	073814 MB12