

Kulmaporauslaite, Tyyppi: SHW



Tilaustiedot

Tilausnumero	073920 SHW
GTIN	4058546289027
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikkiin tavallisiin ruuvaimiin ja porakoneisiin. Vaihteisto laadukasta terästä. Kulmamitta 30 mm. Laakeroitu pää, jossa on pysäytyslaippa, on kierrettävissä portaattomasti 360° vääntömomentin tueksi. Magnetoitu istukka, vastaa 1/4 tuuman Bit-kuusikulmaa. Kulmaruuvain-/porakappale on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin ruuvauksiin ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Kulmaruuvainpää ja 10×25 mm SHOCKWAVE™-ruuvainkärjet.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	225 Nm
tyyppi	SHW
Tuotetyyppi	Ruuvainpää

