

Garant**Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215176 20/3
GTIN	4062406569976
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D _c	20 mm
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Varren Ø D _s h ₆	20 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L _{ges}	90 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta

Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
--	----------