

Garant
Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren Ø D _s h ₆	32 mm
Terien lkm Z	5
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2 mm
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta

Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
--	----------