

Garant**Kulmajyrsin, 90°, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	25 mm
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2 mm
Terien lkm Z	4
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	170 mm
Terän Ø D _c	25 mm
varren malli	Lieriövarsi
Asetuskulma κ	90 astetta

Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
----------------------------------------	----------