

**Garant****Kulmajyrsin, 90°, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

**Huomautus:**

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$	70 mm
Terän Ø $D_c$	32 mm
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	5
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	195 mm
varren malli	Lieriövarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta

Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
--	----------