

Garant
Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm

Tilastiedot

Tilausnumero	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M12
Terän Ø D _c	25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
Terien lkm Z	4
varren malli	Kierteellinen

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
--	----------