

## Garant

### Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Tuoteluokka	210

#### Kuvaus

##### Malli:

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

##### Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

#### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Terien lkm Z	5
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Kiinnityskierre M	M16
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	2 mm
varren malli	Kierteellinen

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
--	----------