

Garant**Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	2 mm
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
Kiinnityskierre M	M10
Terien lkm Z	3
Kääntöterä-ruuvisarja varren malli	219878 1 (7IP; 1,2 Nm) Kierteellinen

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
--	----------