

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm
Terän Ø D_c	63 mm
Kiinnitysreiän Ø	22 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
Terien lkm Z	9
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
--	----------