

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 32/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215182 32/6
GTIN	4062406570163
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	6
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
KiinnitysreiänØ	16 mm

Terän Ø D _c	32 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
--	----------