

**Garant****Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kulmajyrsintäjärjestelmä **portaattomaan sivujyrsintään**. Kääntöterän kompakti koko varmistaa **erinomaisen stabiilisuuden** erittäin suurissa terämäärissä - **mitä parhaimpaan tuottavuuteen**.

**Huomautus:**

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 1,2** terän nro **674252 koko 7IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Terien lkm Z	6
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
KiinnitysreiänØ	16 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	2 mm

Sopiva kääntöterä	XNEX 040308
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219878 1
----------------------------------------	----------