

Garant**TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 5/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207478 5/6
GTIN	4045197455567
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erikoisprofiili ja **pinnoite ruostumattomien ja haponkestävien terästen** työstöön. 4 otsaterää keskiöön asti. Voidaan käyttää **4-teräjäjyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä. Toleranssi: Sädemuoto = **±0,005 mm**.

Huomautus:

Uusi sukupolvi saatavana! Seuraajatuote on nro 207474.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Syöttö f_z särmäykseen INOXissa < 900 N/mm ²	0,012 mm
Terän Ø D _c	5 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään INOXissa < 900 N/mm ²	0,013 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän pituus L _c	9 mm
Korjauskerroin v _c	1,25
Nousukulma	45 astetta
Säde R	2,5 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	95 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB