



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: GSB1235



Tilaustiedot

Tilausnumero	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- **Käytännöllinen vyökliipsi (ei 070104).**
- **Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.**
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

Kestävä ja kätevä akkukäyttöinen ruuvain, paino vain **1 kg**.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi ja kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
enimmäiskierros-luku 1. vaihde	0 - 460 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	32 mm

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1 - 10 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	10 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1750 min ⁻¹
Akkutyyppe	Litiumioni
Tyypillinen käyttö	Medium
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s ²
Akkukapasiteetti	3 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Valmistajamerkintä	GSB 12V-35
enimmäisvääntömomentti pehmeä	20 Nm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova	35 Nm
Paino	1 kg
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	10,5 m/s ²
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V	073855 B12
Akun latauslaite Tyyppi GAL1240	073866 GAL1240