



## Käsinepari Pro Cut D, Käsineen koko: 7



### Tilastiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094602 7      |
| GTIN         | 4062406572136 |
| Tuoteluokka  | 02H           |

### Kuvaus

**Malli:**

HOLEX Pro Cut D. Saumattomat viiltosuojaneulekäsineet tarkkuutta vaativiin ja yleisiin työtehtäviin, suojaavat suurilta viiltohaavojen vaaroilta. PU-nitriilivaahtopinnoite ja erittäin hyvä istuvuus sekä sormituntuma. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikä. Soveltuu erinomaisesti käyttöön kuivassa ja öljyisessä työympäristössä. **Neuletiheys 18.**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Käsineen koko | 7                     |
| Suojausluokka | Luokka II             |
| Käsinetyyppi  | Leikkaussuojakäsineet |
| Sisältö       | 12                    |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää  |
| Käsineiden ominaisuudet | vahvistettu peukalohanka                                       |
| Neulosteknologia        | 18G  |
| Kuivaus                 | Ilmakuivaus  |
| EN 388                  | 4X43D  |
| Rungon materiaali       | HPPE   |
| Pinnoitus               | Vesipohjainen PU/nitriili                                      |
| Pinnoitevaihtoehto      | Kämmenpuoli  |
| Käyttöalue              | Tarkkuus   |
| Väri                    | musta / harmaa   |
| Pituus                  | 255 mm   |
| Käyttö                  | uudelleenkäytettävä  |
| AQL                     | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Viiltosuojaluokka       | D  |
| Tuotetyyppi             | Leikkaussuojakäsineet  |