



## Käsinepari Pro Cut D, Käsineen koko: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094602 10
GTIN	4062406572167
Tuoteluokka	02H

### Kuvaus

**Malli:**

HOLEX Pro Cut D. Saumattomat viiltosuojaneulekäsineet tarkkuutta vaativiin ja yleisiin työtehtäviin, suojaavat suurilta viiltohaavojen vaaroilta. PU-nitriilivaahtopinnoite ja erittäin hyvä istuvuus sekä sormituntuma. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikä. Soveltuu erinomaisesti käyttöön kuivassa ja öljyisessä työympäristössä. **Neuletiheys 18.**

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	12

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia	18G
Kuivaus	Ilmakuivaus
EN 388	4X43D
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / harmaa
Pituus	255 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet