



TMSERROR, Tyyppi: GBH18V45C



Tilaustiedot

Tilausnumero	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

18 V:n akkuporavasara, jossa on SDS-plus-työkalupidin ja harjaton moottori.

- **Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.**
- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Erittäin vankka: Electronic Motor Protection pysäyttää moottorin, kun se on ylikuormitettu; täysin toimintakunnossa jopa pudottuaan 2 metrin korkeudesta betonille.**
- **Huippuoptimoidun voimalaitteen ansiosta kevyempi kuin vastaavat kaapelikäyttöiset tuotteet - myös ProCORE18V 12.0Ah.**
- **Lock-on-painike mahdollistaa miellyttävän jatkuvan talttauksen.**
- **Maksimaalinen teho BITURBO-teknologian ansiosta.**
- **Muunneltavat kierrosluvut mahdollistava nopeussäätö takaa täsmälliset tulokset.**
- **Parannettu näkyvyys LED-työvalon ansiosta.**
- **Kick Back Control vähentää työkalun äkillisten reaktioiden vaaraa.**
- **Soft-Start, ASC ja EPC mahdollistavat parhaan mahdollisen käyttäjän suojauksen.**
- **Joustava työskentely käyttötarkoituksesta riippuvan yksilöllisen säädön ansiosta Bosch My Tools App -sovelluksen kautta.**

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva, Connectivity-moduuli, koneliina ja työkalusalkku.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	45 mm
Paino	8 kg
Iskuenergia	12,5 J
akun jännite	18 V
Työkalunpitimen muoto	SDS Max
Akkutyyppe	Litium-ioni
Suurin iskutiheys	2760 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GBH 18V-45 C
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Varsi	SDS Max
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073865 C18
Akun latauslaite Tyyppi GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppe, akkujännite C18 V	073857 C18
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Akun latauslaite Tyyppi GAL18160C	073866 GAL18160C