



Käsinepari Pro Cut D / Protector, Käsineen koko: 10



Tilastiedot

Tilausnumero	094603 10
GTIN	4062406572211
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Cut D. Saumattomat viiltosuojaneulekäsineet tarkkuutta vaativiin ja yleisiin työtehtäviin, suojaavat suurilta viiltohaavojen vaaroilta. PU-nitriilivaahtopinnoite ja erittäin hyvä istuvuus sekä sormituntuma. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää. Soveltuu erinomaisesti käyttöön kuivassa ja öljyisessä työympäristössä. **Neuletiheys 18.**

Kämmenselän lisäsuojaimet suojaavat kevyiltä iskuilta ja törmäysvaaroilta.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Käsineen koko	10
Sisältö	12

Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Iskusuoja
Neulosteknologia	18G
Kuivaus	Ilmakuivaus
EN 388	4X43D
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Pituus	255 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet