



## Poravasara, Tyyppi: GBH221



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankat poravasarat, **SDS-plus-työkalupidin** ja nopea poraaminen.

- **Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.**
- **Portaaton kierrosluvun säätö puhtaaseen alkuporaukseen.**
- **Laajat käyttömahdollisuudet talttaoiminnon ansiosta (pyörimisen pysäytys).**
- **Kiertosuunnan vaihto oikea/vasen jumiutuneiden porien irrottamiseen.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkädensija, konepyyhe. Mukana syvyysvaste 210 mm ja kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

### Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	20 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
Tehonkulutus	650 W

Varsi	SDS Plus
Iskuenergia	2 J
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Paino	2,3 kg
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä	GBH 2-21 D
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	13,5 m/s <sup>2</sup>
Tuotetyyppi	Poravasara