



## Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ilman akkua, laturi, Tyyppi: GSB1855



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin** vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuormenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).
- Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

#### Harjaton EC-moottori.

**KickBackControl** automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa ja ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä. Pienikokoinen rakenne, erittäin lyhyt pää (vain 184 mm) mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelyn (koko GSB1890C); sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla.

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua** ja laturia, varusteena L-BOXX.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

### Tekninen kuvaus

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
---------------------------------	-------

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Valmistajamerkintä	GSB 18V-55
Akkutyyppi	Litiumioni
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tyypillinen käyttö	Medium
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	1,5 m/s <sup>2</sup>
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Akkukapasiteetti	4 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1800 min <sup>-1</sup>
akun jännite	18 V
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 460 min <sup>-1</sup>
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
enimmäisvääntömomentti kova	55 Nm
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Paino	1,1 kg
enimmäisvääntömomentti pehmeä	28 Nm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	11 m/s <sup>2</sup>
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain