



## Kulmahiomakone GWX ilman akkua, Tyyppi: 18V15C



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Tuoteluokka	03C

### Kuvaus

#### Malli:

- **Helposti ja nopeasti:** Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
- **Lisäavainta ei tarvita enää.**
- **Kattava:** Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
- **Maksimaalinen mukavuus** tarvikkeiden 100-prosenttisesti työkaluttoman ja nopean vaihdon ansiosta.
- **Luotettava:** Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voida enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
- **Puhdas työskentely** ilman ikäviä naarmuja! X-Lock-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.

**Akkukulmahiomakone, BITURBO Brushless -tekniikka ja X-Lock.**

- **Sama teho** kuin verkkovirralla toimivassa koneessa 1000–1800 W.
- **Mahdollistaa nopeamman katkaisun ja suuremman metallinpoiston** kuin tähän saakka saatavilla olleet akkuhiomakoneet.
- **Suurempi turvallisuus** älykkään jarrujärjestelmän, KickBack- ja Drop Control -toiminnon ansiosta.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana Vibration-Control-lisäkahva, suojakupu, L-BOXX 136.

#### Huomautus:

Sopivat ProCore 18 V:n akut ja aloitussarjat löytyvät numerolla 073857 koko C18 ja numerolla 073865 koko C18

## Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Paino	2,3 kg
Akkutyypin	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Takaiskupyssäytys	kyllä
Valmistajamerkintä	GWX 18V-15 C
Moottorin rakenne	harjaton moottori
sopiva akku – toimittaja/akkutyypin/jännite	Bosch 18 V
Erityisominaisuus	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Kierroslukualue	9800 min <sup>-1</sup>
Työkalupidin	X-LOCK System
Sarja	X-LOCK System
Tuotetyypin	Kulmahiomakone

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaProCore Akkutyypin, akkujännite C18 V	073865 C18
Akun latauslaite Tyypin GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-ioniakkuProCore Akkutyypin, akkujännite C18 V	073857 C18
Akun latauslaite Tyypin GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akun latauslaite Tyypin 1880CV	073866 1880CV