



Akkukäyttöinen kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 18V15C



Tilaustiedot

Tilausnumero	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

- Uuden BITURBO-teknologian ansiosta 50 % nopeampi katkaisu ja metallinpoisto. Vastaa johdolla liitetyn kulmahiomakoneen tehoa.
- Suurempi turvallisuus integroidun jarrutusjärjestelmän, Soft Start -käynnistyksen, KickBack- ja Drop Control -toiminnon ansiosta.
- Yksittäisten nopeustehojen asettaminen käyttöliittymällä ja Bluetooth-Connectivity-toiminnolla.
- Mahdollisuus Connectivity-moduulin jälkivarusteluun.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua- ja laturia, mukana suojus, kiinnityslaippa, kiristysmutteri, lisäkahva.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073854 ja 073866. Sopivat ProCORE 18 V:n akut ja aloitussarjat löytyvät numerolla 073857 koko C18 ja numerolla 073865 koko C18.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
akun jännite	18 V
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
pehmeä käynnistys	ei

Valmistajamerkintä	GWS 18V-15 C
Akkutyyppi	Litium-ioni
Ylikuormitussuoja	kyllä
Takaiskupysäytys	kyllä
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4 m/s ²
Paino ilman akkua	2,2 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Moottorin rakenne	harjaton moottori
Varoituskytkin	ei
Paino	2,2 kg
Enimmäiskierrosluku	9800 min ⁻¹
Sovellusliitäntä	OneKey
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073865 C18
Li-ioniakkuProCore Akkutyyppi, akkujännite C18 V	073857 C18