


**Mitutoyo****Toleranssimittakello, Mittausalue / Kotelon Ø: 1/55mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432053 1/55
GTIN	4946368842448
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on vapaa liikepituus ja iskusuojaus sekä toleranssimittakellot. Rakenteeltaan erittäin kevyt ja vankka, pölyltä suojattu. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6.

**Tekninen kuvaus**

Kotelon Ø	55 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kalibrointi	C1
Asteikkojako	0,01 mm
Vapaa liikepituus	3,5 mm
Mittausvoima	0,4 - 1,4 N
Mittausalue	1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	7 µm

mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 3 mm	023000 3

## Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50

Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25

Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11