

Mitutoyo

Tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 5/58mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.

Kiinnitysvarren \varnothing 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.

Erittäin tarkka malli.

Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat **jalokivilaakeroituja**.

Keskinäytössä **1/1000 mm:n asteikkojako**.

Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorengaalla.

Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	5 mm
Kotelon \varnothing	58 mm
Standardi	Tehdasnormi

Kalibrointi	C2
Asteikkojako / osoittimen kierros	0,2 mm
Mittausvoima	0,4 - 1,5 N
Asteikkojako	0,001 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	10 µm
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,001 Suurin mittaussyvyys 5 mm	023020 5
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Mittakellon lasi Tyyppi 58	432010 58
Magneettinen takaseinä mittakelloon kotelon Ø:lle 58 mm	434836 58