



Yleisveitsi CutiX[®], magnesiumkahva ja 3 terää, 18 mm, Kokonaispituus: 165mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	845051 165
GTIN	4003773087533
Tuoteluokka	86E

Kuvaus

Malli:

Luotettava työväline, jossa on ainutlaatuinen terän stabilointi. Innovatiivinen ja vapaasti ulostyönnettävä stabilointikisko. Vankka, pitkäikäinen magnesiumkotelo. Kevyt kuin muovi, vahva kuin alumiinipanevalu. Työkaluvarmistimen kiinnityssilmukka. 3 katkoterää 8-osainen, leveys 18 mm.

Etu:

- **Matala ja ergonominen työnnin erikseen terälle ja stabilointikiskolle. Työnnintä ei voida käyttää vahingossa.**
- **Terän ainutlaatuinen stabilointi. Painaminen mahdollista ilman tapaturmariskiä. Terä ei taivu tai murru vahingossa.**

Varaosa:

Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845015 koko 10; 845016 koko 10; 845018 koko 50; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus	0,5 mm
Terien lkm	3
Terän pituus	100 mm
Katkaisuosien lkm	8
Kokonaispituus	165 mm
terän leveys	18 mm

Kahvamateriaali	Magnesium
Tuotetyyppi	Cutter-veitsi

Tarvikkeet

Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 18 mm "experience" määrä 10	845010 10
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 18 mm "long life" määrä 10	845015 10
Teräsarja, 10-osainen, 18 mm, ilman ennakoituja katkaisukohtia "experience" määrä 10	845016 10
Katkaistavien terien sarja, 50-osainen, 18 mm "experience" määrä 50	845018 50
Katkaistavien terien sarja, 50-osainen, 18 mm "long life" määrä 50	845019 50
Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 18 mm "multisharp" määrä 10	845021 10
Katkaistavien terien sarja, 50-osainen, 18 mm "multisharp" määrä 50	845023 50