

Garant**Pyörivä sorvin keskiökärki kovametallikärjellä ja irrotusmutterilla,
Morsekartio (MK): 4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 321240 4 |
| GTIN | 4062406572440 |
| Tuoteluokka | 31Z |

Kuvaus**Malli:**

- **Keskiökärki, kovametallikärki käyttötapauksiin, joissa on suuri hankaava vaikutus keskiöintiin.**
- **Kärkikulma 60°.**
- **Sivulta litteä irrotusmutteri.**
- **Erittäin tarkka laakerointi korkeaan pyörintätarkkuuteen.**
- **Ei tarvitse huoltoa kestovoitelun ansiosta.**
- **Erikoistiivistys estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Ohuiden työkappaleiden työstöön korkeilla kierrosluvuilla ja suurissa kappalemäärissä, automaattinen täyttö sarjatuotannossa.

Suuriin aksiaalisiin voimiin raskaassa lastuamisessa laakereiden erityisen järjestyksen ansiosta.

Rungon Ø D: 76 mm

Hyötypituus B: 112 mm

Kovametalliosan Ø H: 14 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 43 mm

Enimmäiskierrosluku: 3200 min⁻¹

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Kovametalliosan \varnothing H | 14 mm |
| Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 3200 min ⁻¹ |
| Rungon \varnothing D | 76 mm |
| Kärjen pituus C | 43 mm |
| Työkappaleen paino | 750 kg |
| Hyötypituus B | 112 mm |
| Morsekartio | MK4 |
| Aksiaalivoima | 4,3 kN |
| Kärkikulma | 60 astetta |
| Kovametallikärki | kyllä |
| Malli | pyörivä |
| Puristuskara | kyllä |
| Tuotetyyppi | Keskityskärki |