



Akkukäyttöinen keernakairauskone, Tyyppi: M18FMDP



Tilaustiedot

Tilausnumero	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

M18 FUEL™ -akkumagneettiporakone, LED-valo.

- Reikien poraus **38 mm:iin asti**.
- **2-vaihteinen: optimoitu kierrosluku poraamiseen reikäporalla (400 min⁻¹) ja kierukkaporalla (690 min⁻¹).**
- **Voimakas kestopagneetti, pitovoima 8890 N.**
- **Versio, jossa on REDLINK PLUS™-elektroniikka, AUTOSTOP™.**
- **Integroitu magneettinen jäähdytysnestesäiliö.**

Toimituksen sisältö:

2 x M18 B5 -akkupaketti, M12-18 FC -laturi, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat KM-reikäporat löytyvät alkaen numerosta 118780. Saatavilla sopiva akku nro 073816 koko MB18 ja nro 073839 koko M18NRG5.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litium-ioni
akun jännite	18 V

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Poraussyvyys	Keernapora terästä enintään 50 mm
Korkeus	552 mm
Paino	13,9 kg
Kalvimen enimmäis-Ø	18 mm
Enimmäiskierrosluku	400 - 690 min ⁻¹
Magneettijalan pituus	170 mm
Työkalunpitimen muoto	19 mm Weldon
Akkukapasiteetti	5 Ah
Upottimen enimmäis-Ø	38 mm
Magneettijalan leveys	65 mm
Työliike	146 mm
Valmistajamerkintä	M18 FMDP-0C
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppi	Porakone

Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18	073816 MB18