



## Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: M18FSAGV



### Tilastiedot

Tilausnumero	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkukulmahiomakone 115 mm POWERSTATE™**-moottorilla (harjaton) raskaaseen käyttöön. REDLINK PLUS™ -elektronikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan sekä työkalulle että akulle ja pitää tehon kuormituksessa tasaisena. Pitokytkin.

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua ja ilman laturia.** Mukana laatikko.

#### Huomautus:

Sopiva aloituspaketti löytyy alkaen nrosta 073826.

### Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	115 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Varokytkin	kyllä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	2,1 m/s <sup>2</sup>
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Kierroslukualue	8500 min <sup>-1</sup>

Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
akun jännite	18 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Ylikuormitussuoja	kyllä
Valmistajamerkintä	M18 FSAGV115XPDB-0
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Enimmäiskatkaisusyvyys	28 mm
Paino	2,7 kg
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone