



Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: M18FSAGDB



Tilaustiedot

Tilausnumero	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee -akkukulmahiomakone:

- Pitkäikäinen harjaton moottori, karalukko, suojakuvun pikasäätö.
- Sisäänrakennettu FIXTEC-pikavaihtojärjestelmä laikan vaihtoon ilman työkaluja.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, suojakupu, 2 pölynsuojaritilää, kiinnikesarja, tärinävaimennettu kahva, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja varusteet löytyvät alkaen numeroista 073809 ja 073840.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3,4 m/s ²
Akkukapasiteetti	5 Ah
Ylikuormitussuoja	kyllä
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
akun jännite	18 V

uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Takaiskupysäytys	ei
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
pehmeä käynnistys	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Paino	2,7 kg
Valmistajamerkintä	M18FSAGDB
Varokytin	kyllä
Sarja	FUEL
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone