



Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: M18FSAGB



Tilaustiedot

Tilausnumero	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee -akkukulmahiomakone:

- Pitkäikäinen harjaton moottori, karalukko, suojakuvun pikasäätö.
- Sisäänrakennettu FIXTEC-pikavaihtojärjestelmä laikan vaihtoon ilman työkaluja.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, suojakuppu, 2 pölynsuojaritilää, kiinnikesarja, tärinävaimennettu kahva, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja varusteet löytyvät alkaen numeroista 073809 ja 073840.

Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Varokytin	ei
Valmistajamerkintä	M18 ONEFSAG125XPDB-502X

uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
Akkutyyppi	Litium-ioni
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,4 m/s ²
Paino	2,5 kg
Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
akun jännite	18 V
pehmeä käynnistys	kyllä
Ylikuormitussuoja	kyllä
Akkukapasiteetti	5 Ah
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Takaiskupysäytys	ei
Sovellusliitäntä	OneKey
Sarja	FUEL
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone