



Akkuporavasara ilman akkua, latauslaitetta ja laukkuja, Tyyppi: M18FHPX



Tilaustiedot

Tilausnumero	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Voimakkaat poravasarat, joissa pneumaattinen iskumekanismi.
- SDS-Plus-poraistukka.
- Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.
- Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto- ja kierroslukuelektronikka.
- FIXTEC -työkalujen pikavaihtojärjestelmä SDS-Plus-istukan ja metallisen pikakiinnitysporaistukan väliseen vaihtoon ilman työkaluja.
- Kiertoliikkeen pysäytin kevyitä talttaustöitä varten.
- Turvakytkin suojaa käyttäjää ja konetta poran jumittuessa.
- AVS-tärinänvaimennusjärjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Nollaversio – ilman akkua, laturia ja laukkuja.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen numeroista 073808 ja 073840.

Tekninen kuvaus

kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	30 mm
Valmistajamerkintä	M18ONE FPHX

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
akun jännite	18 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Varsi	SDS Plus
Iskuenergia	4,2 J
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	8,6 m/s ²
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Suurin iskutiheys	4600 min ⁻¹
Paino	5,2 kg
Kierroslukualue	0 - 800 min ⁻¹
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Akun latauslaite Tyyppi M1418C6	073840 M1418C6