



Akkuporavasara, Tyyppi: M18FHX



Tilaustiedot

Tilausnumero	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- **Voimakkaat poravasarat, joissa on pneumaattinen iskumekanismi.**
- **Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.**
- **Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto ja kierroslukuelektronikka.**

18 V / 5,0 Ah Red litiumioniakulla toimiva poravasara, harjaton POWERSTATE™ EC moottori, optimoitu betoniin ja muuriin tehtäviin porauksiin. Redlink-Plus™-elektronikka – ylikuormitussuoja, joka pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

- **FIXTEC -työkalujen pikavaihtojärjestelmä SDS-Plus-istukan ja metallisen pikakiinnitysporaistukan väliseen vaihtoon ilman työkaluja.**
- **Kiertoliikkeen pysäytin kevyitä talttaustöitä varten.**
- **Turvakytkin suojaa käyttäjää ja konetta poran jumittuessa.**
- **AVS-tärinänvaimennusjärjestelmä.**

Toimituksen sisältö:

Mukana FIXTEC SDS-Plus -sovitin, pikakiinnitysporaistukka 1,5 – 13 mm, lisäkahva poraussyvyyden rajoittimella, pikalaturi, 2x 18 V akku, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen numeroista 073808 ja 073840.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,9 m/s ²
Varsi	SDS Plus
Kierroslukualue	0 - 1330 min ⁻¹
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	26 mm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Iskuenergia	2,5 J
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	28 mm
Valmistajamerkintä	M18ONEFHX-552X
akun jännite	18 V
Suurin iskutiheys	4800 min ⁻¹
Akkukapasiteetti	5,5 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Paino	4,5 kg
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Akkutyyppi	Litium-ioni
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218SC	073840 M1218SC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akku-aloitussarja Tyyppi M18NRG5	073839 M18NRG5
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1418C6	073840 M1418C6