

## Mitutoyo

### Pinnankarheuden mittauslaite SJ210, Tyyppi: SJ210



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Tuoteluokka	44D

#### Kuvaus

##### Malli:

Siirrettävä, verkosta riippumaton anturajärjestelmä pinnankarheuden määrittämiseen. Mittausvoima 0,75 mN DIN-/ISO-standardin mukaan. Erillinen syöttölaite mittauksiin ahtaissa tiloissa ja jalustaan kiinnittämistä varten. Vaihekorjattu gaussisuodatin standardin DIN EN ISO 16610-21 mukaan (korvaa standardin DIN EN ISO 11562). Mittauskärjen suojaus automaattisesti kuljetuksen aikana. Automaattinen kalibrointitoiminto ja integroitu mittausarvomisti.

- **2,4 tuuman TFT-värinäyttö, elektronisesti käännettävissä. Syöttölaitetta voi käyttää integroituna tai erikseen. Mittaustietojen ja -ehtojen tallennus mikro-SD-muistikortille.**
- **Kaikki yleisimmät parametrit standardien DIN EN ISO, VDA, JIS ja ANSI mukaan, vapaasti valittavat mittausehdot.**

##### Toimituksen sisältö:

Sisältää syöttöyksikön, mittauskärjen, verkkoadapterin, kalibrointinormaanin ja kantolaukun.

##### Erikoistarvike:

Anturi ja mittauspää pieniä porauksia (2,5 mm:stä lähtien) varten nro 499210, jalas litteille ja lieriömäisille työkappaleille nro 499220 koko Z-KUFE, tukijalat (2 kpl) nro 499220 koko FUSS, sovitin korkeudenmittauslaitteeseen kiinnittämistä varten nro 499220 koko H-ADAPT, graniittimittausjalusta nro 499415, datakappeli nro 498430, tulostin nro 498701.

##### Huomautus:

Maksuton analysointiohjelmisto ja muita sovittimia ja anturipäitä saatavissa pyynnöstä.

#### Tekninen kuvaus

Karheusstandardit	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Mittausmatkan pitkittäisluenta	16 mm
Cut-Off ( $\lambda c$ )	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Mittausnopeus	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Graafinen esitys	Mittausprofiili, BAC-käyrä, ADC-käyrä
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
enimmäismittausalue	360 $\mu$ m
Integroitu tulostin	ei
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Kalibrointi	Q1
Kalibrointi	Q2
Tuotetyyppi	Karheudenmittauslaite

## Palvelut

KalibrointiKarheusnormaali Tyyppi R	029220 R
KalibrointiKarheudenmittauslaite Tyyppi R	029200 R

## Tarvikkeet

Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	498430 USB2
Mittausjalusta, graniittia, T-ura	499415
Erikoistarvike Tyyppi FUSS	499220 FUSS
Erikoistarvike Tyyppi Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Anturi / mittauspää Tyyppi 6/90	499210 6/90
Erikoistarvike Tyyppi H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	498430 D2
Anturi / mittauspää Tyyppi 6/60	499210 6/60

Anturi / mittauspää Tyyppi 2,5	499210 2,5
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	498430 D1