



Akkuräikkäruuvain, Tyyppi: M12FHIR14



Tilaustiedot

Tilausnumero	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain

- REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.

Kompaktit nopeat akkukäyttöiset räikkäruuvaimet, joissa on herkkä nopeudensäätö.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073814 ja 073839.

Tekninen kuvaus

Tyypillinen käyttö	Strong
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Paino	1 kg

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Akkukapasiteetti	2 Ah
akun jännite	12 V
Rakenne	Räikkäruuvain
enimmäisvääntömomentti kova	47 Nm
Valmistajamerkintä	M12FHIR14
Työkalupidin	Nelikulma 1/4 tuumaa
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Ruuvain

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12
--	-------------