



Akkuräikkäruuvain, Tyyppi: M12FHIR38



Tilaustiedot

Tilausnumero	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain

- REDLINK™-elektronikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroista 073814 ja 073839.

Tekninen kuvaus

enimmäisvääntömomentti kova	47 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Rakenne	Räikkäruuvain
Valmistajamerkintä	M12FHIR38

Akkutyypäi	Litium-ioni
akun jännite	12 V
Paino	1,4 kg
Työkalupidin	Nelikulma 3/8 tuumaa
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Akkukapasiteetti	2 Ah
Tyypillinen käyttö	Strong
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tuotetyypäi	Ruuvain

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12

073814 MB12