



## Kaksipäinen hylsyavainsarja, Ruuvinvääntimien lkm.: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	620602 11
GTIN	4062406570200
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

**Malli:**

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövars, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

**Standardi:**

Ähnlich **DIN 896 A.**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Sisältö:**

à 1 avain nro 620502: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Vääntötanko nro 621600: Gr. 10×200

Vääntötanko nro 621800: koko 175

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Urakantameisseli
Avainten määrä	9
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Holkkiavain

## Tarvikkeet

Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 14X15 mm	620502 14X15
Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 20X22 mm	620502 20X22
Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 18X19 mm	620502 18X19
Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 10X11 mm	620502 10X11
Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 16X17 mm	620502 16X17
Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 6X7 mm	620502 6X7
Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 21X23 mm	620502 21X23
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 10X200 mm	621600 10X200
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 175 mm	621800 175
Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 12X13 mm	620502 12X13
Kaksipäinenhylsyavain Avainkoko 8X9 mm	620502 8X9