


**Garant****Keskittävä kiinnitin, automaatio, Leukaväli A: 80Amm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360134 80A
GTIN	4062406572600
Tuoteluokka	30N

**Kuvaus****Malli:**

Keskittävä kiinnitin joustavaan käyttöön.

- **Täydellinen toimintavarmuus kapseloinnin ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus 0,02 mm.**
- **Vaihteleva keskiöasetus  $\pm 0,02$  mm.**
- **Käyttöpinnat karkaistut.**
- **Erittäin vankka työkaluteräsrakenne, pinta suojattu pikanitrauksella.**

**Etu:**

- **Joustavan kevyt.**

Monikäyttöinen.

**Käyttö:**

Ihanteellinen 5 sivun työstöön, sopii hyvin aihoiden kiinnitykseen.

**Sopii:**

Automaatiokonsoli nro 360164.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana hylsyavainsarja nro 642700 koko E12.

Mukana 4 kiinnitypulttia koko 90.

**Erikoistarvike:**

Kiinnitysleukavaihtoehdot nro 360135 – 360151.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	120 mm
Leukaväli A	80 mm
Vääntömomentti	40 Nm
Leveys	120 mm
Liikepituus	22 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	17 kN
Paino	3,5 kg
Korkeus	50 mm
Sopii värikoodiin	ZC 80
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin