


Garant**Keskittävä kiinnitin, automaatio, Leukaväli A: 120Amm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360134 120A
GTIN	4062406572914
Tuoteluokka	30N

Kuvaus**Malli:**

Keskittävä kiinnitin joustavaan käyttöön.

- **Täydellinen toimintavarmuus kapseloinnin ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus 0,02 mm.**
- **Vaihteleva keskiöasetus $\pm 0,02$ mm.**
- **Käyttöpinnat karkaistut.**
- **Erittäin vankka työkaluteräsrakenne, pinta suojattu pikanitruuksella.**

Etu:

- **Joustavan kevyt.**

Monikäyttöinen.

Käyttö:

lhanteellinen 5 sivun työstöön, sopii hyvin aihoiden kiinnitykseen.

Sopii:

Automaatiokonsoli nro 360164.

Toimituksen sisältö:

Mukana hylsyavainsarja nro 642700 koko E12.

Mukana 4 kiinnitypulttia koko 90.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleukavaihtoehdot nro 360135 – 360151.

Tekninen kuvaus

Vääntömomentti	60 Nm
Pituus	130 mm
Leveys	120 mm
Leukaväli A	120 mm
Liikepituus	25 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	25,5 kN
Korkeus	50 mm
Paino	5,3 kg
Sopii värikoodiin	ZC120
Tuotetyppi	Koneruuvipuristin