


Garant**Pneumaattinen keskittävä kiinnitin, IOT, Tyyppi: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360181 100
GTIN	4062406572969
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Säädettävä keskitin + 5 mm per sivu.
- Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.
- Myös painehäviöissä keskittäväällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.

Etu:

- Mukana paineakku kaksitoimisilla sulkuventtiileillä.
- Kiinnitys- ja irrotuspaineen sekä akun tilan jatkuva valvonta WLAN-yhteyden kautta.
- Aukkoa ei tarvita.
- Kiinnittäminen ja kiinnityksen avaaminen paineilmaa syöttämällä robotin kautta.
- Saatavilla on liitinyksikkö 360191 paineilman vaaka- ja pystysuoraan siirtoon.

Käyttö:

Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii **automatoituun käyttöön** 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.

Erikoistarvike:

Liitinyksikkö nro 360191.

Leukavalikoima nro 360135 - 360151 koko 80.

Tekninen kuvaus

Paineilman enimmäisteho	9 bar
Korkeus H	95 mm
Paino	11,6 kg
Leukaväli A	80 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	10 kN
B	100 mm
Sopii värikoodiin	PCV 100
L	100 mm
H ₁	171 mm
Liikepituus	6 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin