

Garant**Pneumaattinen keskittävä kiinnitin, Tyyppi: 100/4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 360180 100/4 |
| GTIN | 4062406572952 |
| Tuoteluokka | 310 |

Kuvaus**Malli:**

- **Säädettävä keskitin + 5 mm per sivu.**
- **Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.**
- **Myös painehäviöissä keskittäväällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.**

Pohjalevy, korkeampaan tukimomenttiin ja maksimaaliseen stabiilisuuteen.

Käyttö:

Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii **automatoituun käyttöön** 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.

Erikoistarvike:

Leukavalikoima nro 360135 - 360151 koko 80.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|---------|
| Leukaväli A | 80 mm |
| Paino | 14,8 kg |
| L | 100 mm |
| B | 100 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Paineilman enimmäisteho | 9 bar |
| Liikepituus | 6 mm |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 10 kN |
| Korkeus H | 95 mm |
| Sopii värikoodiin | PCV 100 |
| Ristipistemittalevy | 200 mm |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |