

**Garant****Pneumaattinen keskittävä kiinnitin, Tyyppi: 100****Tilastiedot**

Tilausnumero	360180 100
GTIN	4062406572945
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- **Säädettävä keskitin + 5 mm per sivu.**
- **Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.**
- **Myös painehäviöissä keskittäväällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.**

**Käyttö:**

Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii **automatoituun käyttöön** 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.

**Erikoistarvike:**

Leukavaliokoma nro 360135 - 360151 koko 80.

**Tekninen kuvaus**

Paineilman enimmäisteho	9 bar
Korkeus H	95 mm
L	100 mm
Leukaväli A	80 mm
Paino	4,8 kg

Liikepituus	6 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	10 kN
B	100 mm
Sopii värikoodiin	PCV 100
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin