

Garant**Pneumaattinen keskittävä kiinnitin, IOT, Tyyppi: 160/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360181 160/4
GTIN	4062406572990
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Säädetty keskitin + 5 mm per sivu.
- Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.
- Myös painehäviöissä keskittävällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.

Pohjalevy, korkeampaan tukimomenttiin ja maksimaaliseen stabiilisuuteen.

Etu:

- Mukana paineakku kaksitoimisilla sulkuventtiileillä.
- Kiinnitys- ja irrotuspaineen sekä akun tilan jatkuva valvonta WLAN-yhteyden kautta.
- Aukkoa ei tarvita.
- Kiinnittäminen ja kiinnityksen avaaminen paineilmaa syöttämällä robotin kautta.
- Saatavilla on liitinyksikkö 360191 paineilman vaaka- ja pystysuoraan siirtoon.

Käyttö:

Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii **automatoituun käyttöön** 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.

Erikoistarvike:

Liitinyksikkö nro 360191.

Leukavalikoima nro 360183 - 360187.

Tekninen kuvaus

Paino	29 kg
Sopii värikoodiin	PCV 160
Leukaväli A	104 mm
Liikepituus	8,5 mm
Enimmäskiinnitysvoima	22,5 kN
Korkeus H	99,2 mm
L	160 mm
Paineilman enimmäisteho	9 bar
H ₁	175 mm
B	160 mm
Ristipistemittalevy	200 mm
Tuotetyppi	Koneruuvipuristin