

Garant
TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 2mm

Tilautiedot

Tilausnumero	207477 2
GTIN	4045197455390
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Erikoisprofiili ja pinnoite ruostumattomien ja haponkestävien terästen työstöön. 4 otsaterää keskiöön asti. Voidaan käyttää **4-teräjäjyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä. Toleranssi: Sädemuoto = **±0,005 mm**.

Huomautus:

Uusi sukupolvi saatavana! Seuraajatuote on nro 207473.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z kopiojyrsintään INOXissa < 900 N/mm ²	0,007 mm
Terän Ø D_c	2 mm
Hammasluku Z	4
Syöttö f_z särmäykseen INOXissa < 900 N/mm ²	0,006 mm
varren Ø D_s	3 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terän pituus L_c	4 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	1 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	95 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		