

**Garant****Varsijyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 7,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191500 7,5
GTIN	4045197102867
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. **Epäkeskinen takapinnan hionta.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,014 mm
Terän Ø $D_c$	7,5 mm
HammaslukuZ	4
varren Ø $D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Terän pituus $L_c$	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30-40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		