

Garant**Varsijyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 3,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191500 3,5 |
| GTIN | 4045197102782 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. **Epäkeskinen takapinnan hionta.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| Terän Ø D _c | 3,5 mm |
| Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ² | 0,005 mm |
| HammaslukuZ | 4 |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 54 mm |
| Terän pituus L _c | 10 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | k10 |
| Nousukulma | 30-40 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | DIN 844 B |

| | |
|---------------|-------------|
| tyyppi | N |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 83 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 25 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 23 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 55 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |