

Garant**Varsijyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 8,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191500 8,5
GTIN	4045197102881
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. **Epäkeskinen takapinnan hionta.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	8,5 mm
HammaslukuZ	4
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,02 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	69 mm
Terän pituus L _c	19 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30-40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		