

Garant
TKM-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X3 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	208025 16,5X3
GTIN	4045197198877
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Kehällä lastuava, ristihammastus. Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen. Ylipitkä purseenpoistin erinomaisiin purseenpoistotuloksiin erityisen vaikeapääsyisiin muotoihin saakka.

Huomautus:

Jousikiilaurien jyrsintään standardin DIN 6888 mukaan tai pienten urien jyrsintään.

Täysura: f_z arvolle $a_p = 0,25 \times D$.

tyyppi: N

HammaslukuZ: 10

HammaslukuZ: 10

Jousikiiloille DIN 6888: 3,0 × 6,5 mm

Kavennuksen Ø D₁: 4,6 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm²: 0,035 mm

Tekninen kuvaus

Jousikiiloille DIN 6888	3,0 × 6,5 mm
Terän Ø D _c	16,5 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,035 mm
HammaslukuZ	10

Kavennuksen $\varnothing D_1$	4,6 mm
varren $\varnothing D_5$	10 mm
Kokonaispituus L	56 mm
tyyppi	N
Terän pituus l_c	3 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 850 D/F
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin