

Garant GRIDLINE

**ESD Vario -työpenkki, laatikostorunko, korkeus 850 mm, ESD-levy, 12×20G,
Pöytälevyn pituus: 1500/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Työtaso kokonaan sähköä johtavaa 50 mm:n lastulevyä. Yläpuolen pinnoite sähköä johtavaa HPL-laminaattia EGB 0,8 mm. Alapuolen pinta valkoista laminaattia. Ympäriällä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista. Sisällä vahvikeprofiilina teräsputki.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 75, 100

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Pintakäsittely:

Laatikostorunko ja jalkaosat vaaleanharmaat RAL 7035, **ESD-jauhemaalattu**.

Huomautus:

Keskireikä maadoitusmoduulille nro 972827 koko INT2W ESD-työtason alapuolella.

Maadoitusmoduuli on tilattava erikseen.

Toimitetaan osina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
----------------------------	-------

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Sarja	vario
Työtason pituus	1500 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikon leveys	400 mm
Vetolaatikon korkeus	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon syvyys	650 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Korkeus	850 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21

914227 KO21

ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 400 mm	972030 400
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972035 75
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	972035 100
ESD-työtaso Pöytälevyn pituus 1500 mm	972160 1500
ESD-jalkaosa Korkeus 800 mm	972180 800
Liitoslevy Tyyppi 1	972195 1