



Kasettipidin "Insider", 1/4 tuuman kärjet magnetilla, Terän pituus: 15mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	676661 15
GTIN	7610733286171
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"Multicraft"-kahva ja päätelukituksella varustettu työntömakasiini, mukana C 6,3 -kärjet. Kiinnitys voimakkaalla kestmagneetilla.

"Insider"-kahva ja päätelukituksella varustettu työntömakasiini. Kiinnitys voimakkaalla kestmagneetilla.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

à 1 kärki:

Uraruuveille nro 675300 koot 4; 5,5; 6.

Phillips-ruuveille, nro 675281 koot 1/25; 2/25.

Torx®-koloruuveille nro 675295 koot TX10; TX15; TX20.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	120 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Valmistajamerkintä	Insider
Bit-teräistukka	D 6,3
kiertyvä suojus	ei
räikkäkahva	ei

teleskooppivarsi	ei
Sis. Bits-terät	kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675295 TX15
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 4 mm	675300 4
PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675295 TX10
PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675295 TX20
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 6 mm	675300 6